



SPECIFICHE TECNICHE E DI UTILIZZO

PERFECTO TABULA

Descrizione Prodotto

Sistema di distanziatori per fughe da 0,5 mm a 3,0 mm per piastrelle con spessore da 3mm e fino a 24mm, rivoluziona il mondo della posa garantendo di ottenere con semplicità e rapidità pavimenti perfettamente livellati eliminando i dislivelli ("denti") tra le piastrelle. Perfecto Tabula è stato appositamente sviluppato per qualsiasi tipo di rivestimento ceramico, specialmente per piastrelle di grande formato e "ultrasottili" (3/6 mm).

Composizione

PP Copolymer Block Impact.

Il polipropilene copolimero a blocchi con resistenza agli urti (Block Copolymer PP Impact) è un materiale termoplastico Vergine che garantisce un modulo elastico costante e preciso, una eccellente resistenza agli urti e alla deformazione, nessuna rottura accidentale durante l'uso e una ripetibilità delle prestazioni su ogni pezzo prodotto.

Alta Tenacità

Perfecto Tabula con la sua cui speciale ed unica catena polimerica conferisce alla sua struttura un alto Modulo Elastico e una Altissima Tenacità 1,6kN. Questa caratteristica tipica consentono la totale assenza di rotture in fase di fissaggio, Inoltre Perfecto Tabula con la progettazione della sua speciale snervatura alla base, consente una facile rimozione prima della stuccatura, evitando di lasciare qualsiasi fastidioso residuo all'interno delle fughe.

Caratteristiche Tecniche



Materiale	PE Copolymer
Resistenza a Trazione	16 kN
Allungamento a rottura (%)	130%
Misure	0.5mm - 1.0mm - 1.5mm - 2.0 mm - 3,0m
spessore min-max rivestimento	da 3mm fino a 24mm

Modo D'uso

Dopo aver steso la colla adesiva si pone la base del Distanziatore Livellante sotto le piastrelle in corrispondenza dei 4 lati delle piastrelle. In base alle dimensioni delle piastrelle si consiglia di posizionare un quantitativo di distanziatori al mq ben determinato (vedi tabella sottostante). Le due alette del distanziatore determinano lo spessore della fuga. Una volta posizionata, è sufficiente battere la piastrella con un martello di gomma. Inserire a questo punto il Cuneo Livellante nella feritoia del Distanziatore Livellante facendo attenzione a non spingersi oltre il punto di rottura. In questa fase è opportuno l'uso della Pinza per Distanziatore Livellante. In questo modo le piastrelle si allineano perfettamente e molto velocemente, mantenendosi "COMPLANARI". Una volta indurito il collante, con un colpo (sempre con martello di gomma) in direzione della fuga, si rompe la parte sporgente del distanziatore (che verrà buttata via), liberando il Cuneo che verrà invece sempre recuperato.

Tabella consumi

A																		
10	1980																	
15	1317 876																	
20	495 328 490																	
25	396 263 391 312																	
30	660 438 488 389 431																	
40	495 328 365 291 322 240																	
45	440 292 324 258 285 213 189																	
50	396 283 291 232 256 191 169 152																	
60	330 219 242 193 212 158 141 126 105																	
75	396 263 258 206				212 158 140 126 104 99													
80	371 246 241 192				198 148 131 117 97 93 87													
90	330 219 192 171				176 131 116 104 86 82 77 68													
100	297 197 159 153				157 117 104 93 77 73 68 61 54													
120	330 219 200 160				157 117 104 93 77 71 66 59 52 49													
150	330 219 192 153				146 109 96 86 71 64 60 53 47 44 38													
180	330 219 186 143				139 103 91 82 68 60 56 49 44 40 34 31													
200	347 230 192 153				140 104 92 83 68 59 55 49 44 39 33 30 28													
CM	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B



Questa scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Verificare che la scheda tecnica sia l'ultima versione attualmente disponibile. I dati riportati nella stessa corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Dai dati riportati nella presente scheda tecnica non possono derivare nostre responsabilità o rivalsa. Le indicazioni sulla tipologia d'utilizzo del prodotto sono generali. Il prodotto è destinato ad un uso professionale, l'utilizzatore dovrà verificare e stabilire se il prodotto è idoneo o meno allo specifico impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità dovuta all'utilizzo dello stesso. InDiCo S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche, le dimensioni e la confezione unitaria del prodotto senza preavviso.

PERFECTO[®]
SYSTEM

InDiCo Srl C.da Piragineti 87064 Corigliano Rossano (CS)